




Kontakt

Cage clamps / 100 pcs.



Elektriska data

Max. lastström [A] 10; (2,5 mm²)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -40...115

Mekaniska data

Vikt [g] 690

Material strömledande delar: kopparlegering förzinkad; PA

Åtdragningsmoment [Nm] 0,5

Anmärkning

Förpackning 100 antal

Elektrisk anslutning

0,2...2,5 mm²; Abisolierlängd: 9...10 mm