

E70271




AS-Interface flatkabelövergång

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E70471

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data


Vikt	[g]	16
Material	Packning: NBR; kapsling: PA; O-ring: FKM; skruvar: rostfritt stål (1.4305 / 303); Låsmutter: rostfritt stål (1.4305 / 303); Kontaktstift: brons guldpläterad	

Anmärkning

Anmärkning	cirkulär tätning
	kopplingsmuttern låse
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: M12; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303)





AS-Interface flatkabelövergång

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Anslutning	
	AS-i flatkabel gul
1	ASi +
3	ASi -
	AS-i flatkabel svart
1	+ 24 V DC
3	0 V