




AS-Interface flatkabelövergång

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Applikation		
Utförande	AS-i / 24 V	
Elektriska data		
Max. strömbelastning totalt	[A]	2
Utgångar		
Elektriskt utförande	AS-i	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-30...80
Max. relativ luftfuktighet	[%]	80; (31 °C; minskar linjärt till 50% (40 °C))
Max. höjd över havet	[m]	2000
Kapslingsklass	IP 67; IP 68; IP 69K	
Föroreningsgrad	2	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-6-2	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	104
Material	metalldelar: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Gummi packning för kontaktstift: FPM; O-ring: EPDM	
Åtdragningsmoment	[Nm]	2,5; (låsmuttrar)
Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)	Momentnyckel, E70390	

**AS-Interface flatkabelövergång**

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Åtdragningsmoment: 1,2...1,4 Nm

**Anslutning**

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.