


E7354A



AS-Interface flatkabelövergång

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Skyddsklass		III
Anslutningsspänning Extern DC	[V]	18...32
Max. strömbelastning totalt	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
Utgångar		
Elektriskt utförande		AS-i
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...60
Hänvisning till omgivningstemperatur		-15...60 °C: endast i anslutning till en EPDM-kabel
Max. relativ luftfuktighet	[%]	80; (31 °C; minskar linjärt till 50% (40 °C))
Max. höjd över havet	[m]	2000
Kapslingsklass		IP 67; (när använd utanför Ex-området: IP 68 / IP 69K)
Föroreningsgrad		2
Godkännanden / tester		
ATEX-märkning		Ex II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
		Ex II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X
Mekaniska data		
Vikt	[g]	166,75
Material		metalldelar: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Gummi packning för kontaktstift: FKM; Packning: EPDM
Åtdragningsmoment	[Nm]	2,5; (låsmuttrar)
Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)		Momentnyckel, E70390

E7354A




AS-Interface flatkabelövergång

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

Anmärkning	
Anmärkning	Använd M12-stickkontaktanslutningar med sexkant-kopplingsmuttrar
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Åtdragningsmoment: 1,2...1,4 Nm



Anslutning	
1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.