




AS-Interface flatkabelsplitter

FC Splitter yelye II 3D/3G



Applikation	
Applikation	för distribuering av AS-i spänningen eller den externa 24 V matningen
Elektriska data	
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	8
Utgångar	
Elektriskt utförande	AS-i
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	0...60
Hänvisning till omgivningstemperatur	-15...60 °C: endast i anslutning till en EPDM-kabel
Max. relativ luftfuktighet [%]	80; (31 °C; minskar linjärt till 50% (40 °C))
Max. höjd över havet [m]	2000
Kapslingsklass	IP 67; (när använd utanför Ex-området: IP 68 / IP 69K)
Föroreningsgrad	2
Godkännanden / tester	
ATEX-märkning	II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
	II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X
Mekaniska data	
Vikt [g]	132,5
Material	metalldelar: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Gummi packning för kontaktstift: FKM; Packning: EPDM
Åtdragningsmoment [Nm]	2,5; (Monteringsskruv)

E7377A



AS-Interface flatkabelsplitter

FC Splitter yelye II 3D/3G

Tillbehör	
Tillbehör (alternativ)	Momentnyckel:, E70390
	Flatkabeldummy:, E70299
Anmärkning	
Förpackning	1 antal