


Vägggenomföring

Wall passage standard



Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 60 AC/DC
Max. strömbelastning totalt [A]	8; (Pin 1+3: 4 A; Pin 2+4: 4 A)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...85
Kapslingsklass	IP 65; IP 67

Mekaniska data


Vikt [g]	24,1
Material	Mässing förnicklad; Packning: FKM
Gjuten-body material	Mässing, förnicklad
Åtdragningsmoment [Nm]	1

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------


Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad



Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad





Väggenomföring

Wall passage standard

Anslutning

