

E74800



Glasfiberoptik

Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug



Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...80
Mekaniska data		
Vikt	[g]	570
Totallängd	[mm]	20000
Min. böjradie	[mm]	77
Fiberplacering		⦿
Kärndiameter	[mm]	0,05
Fiberdiameter	[mm]	2 x 0,05
Ytterdiameter	[mm]	6
Fibermaterial		Glas
Material fibermantel		PU

E74800



Glasfiberoptik

Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug

Tillbehör	
Ingående delar	hankontakt: 4 x ST, konfektionierad
Anmärkning	
Anmärkning	Levererat utförande: ring
Förpackning	1 antal