


E74801



Glasfiberoptik

Fiber optical cable 50m OM2 PUR ST plug



Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...80
----------------------	------	----------

Mekaniska data

Vikt	[g]	3060
Totallängd	[mm]	50000
Min. böjradie	[mm]	77
Fiberplacering		⊙
Kärndiameter	[mm]	0,05
Fiberdiameter	[mm]	2 x 0,05
Ytterdiameter	[mm]	6
Fibermaterial		Glas
Material fibermantel		PU

E74801



Glasfiberoptik

Fiber optical cable 50m OM2 PUR ST plug

Tillbehör	
Ingående delar	hankontakt: 4 x ST, konfektionierad
Anmärkning	
Anmärkning	Levererat utförande: ring
Förpackning	1 antal