

E74000



AS-Interface flatkabel

Flat cable 100 meter EPDM ye



Applikation	
Speciella egenskaper	Halogenfri
Utförande	för användning av piercingteknik
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	26,5...31,6 DC
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-40...85
Mekaniska data	
Vikt [g]	7096
Anmärkning	
Anmärkning	100 m Levererat utförande: ring
Förpackning	100 m
Elektrisk anslutning	
kabel: 100 m, EPDM, Halogenfri, gul; 2 x 1,5 mm ²	