


E74210



AS-Interface flatkabel

Flat cable 100 meter TPE bk



Applikation	
Utförande	för användning av piercingteknik
Applikation	Extern 24 V-anslutning
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	24 DC; (Peak spänning 300 V)
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-40...105
Mekaniska data	
Vikt [g]	6752
Anmärkning	
Anmärkning	100 m Levererat utförande: ring
Förpackning	100 m
Elektrisk anslutning	
kabel: 100 m, TPE, svart; 2 x 1,5 mm ²	