


E74215



AS-Interface flatkabel

Flat cable 100 meter TPE bk



Applikation

Utförande	för användning av piercingteknik
Applikation	Extern 24 V-anslutning

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	24 DC; (Peak spänning 300 V)
---------------------	-----	------------------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...105
----------------------	------	-----------

Mekaniska data

Vikt	[g]	8021
------	-----	------

Anmärkning

Anmärkning	100 m Levereras på kabeltrumma
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 100 m, TPE, svart; 2 x 1,5 mm²