


## AS-Interface flatkabelövergång

FC Quick Connect M12



1 hål för straps



## Elektriska data

|                             |     |         |
|-----------------------------|-----|---------|
| Anslutningsspänning         | [V] | < 42 DC |
| Skyddsklass                 |     | III     |
| Max. strömbelastning totalt | [A] | 4       |

## Driftförhållanden

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -25...70 |
| Lagringstemperatur   | [°C] | -25...75 |
| Kapslingsklass       |      | IP 67    |

## Godkännanden / tester

|                |                  |         |
|----------------|------------------|---------|
| UL godkännande | Spänningsmatning | Class 2 |
|----------------|------------------|---------|

## Mekaniska data

|          |     |                                                                                         |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt     | [g] | 17,7                                                                                    |
| Material |     | kapsling: PA; O-ring: FKM; Låsmutter: Mässing förnicklad; Kontaktstift: brons förzinkad |

## Anmärkning

|             |  |                                                  |
|-------------|--|--------------------------------------------------|
| Anmärkning  |  | Den platta kabeln får inte avslutas till enheten |
| Förpackning |  | 1 antal                                          |

**AS-Interface flatkabelövergång**

FC Quick Connect M12

**Elektrisk anslutning**

Anslutning: M12; kodning: A; Åtdragningsmoment: 0,4...0,6 Nm



|   |                                        |
|---|----------------------------------------|
|   | när ansluten till gul AS-i flatkabel   |
| 1 | AS-i +                                 |
| 2 | n.c.                                   |
| 3 | AS-i -                                 |
| 4 | n.c.                                   |
| 5 | n.c.                                   |
|   | när ansluten till svart AS-i flatkabel |
| 1 | AUX +                                  |
| 2 | n.c.                                   |
| 3 | AUX -                                  |
| 4 | n.c.                                   |
| 5 | n.c.                                   |