




T-kontaktanslutning för penumatik

AirBox push-in T-connect 10pcs



Applikation

Media

Tryckluft enligt ISO 8573-1: 2001

Driftförhållanden

Arbetsstryck

[bar]

10; (min. -0,95)

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Vikt

[g]

120,1

Material

kapsling: Förnicklad mässing / PA66; frikopplingsring:
polyoxymetylen; låsbricka: rostfritt stål; Formring: NBR

Slanganslutningar

8 mm

Hylsdiameter

[mm]

8

Anmärkning

Förpackning

10 antal