


L-kontaktanslutning för penumatik

AirBox push-in L-connector 10 pcs.



Applikation

Media

Tryckluft enligt ISO 8573-1: 2001

Driftförhållanden

Arbetstryck

[bar]

20; (min. -0,95)

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Vikt

[g]

34,5

Material

kapsling: Förnicklad mässing / PA66; låsbricka: rostfritt stål

Slanganslutningar

6 mm

Hylsdiameter

[mm]

8

Anmärkning

Förpackning

10 antal