


E78000



DIN-skena

DIN rail adapter 3/4 rows



Applikation

Utförande för montering på DIN-skena, tex IO-Link mastrar 4-Port

Mekaniska data

Vikt [g]	87,6
Monteringstyp	montering på DIN-skena
Mått [mm]	152 x 60 x 19
Material	DIN-skena: PC/ABS; gängad hylsa: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Tillbehör

Ingående delar	bricka 2 x M5
	skruv 2 x M5 x 30
	skruv 1 x M5 x 10

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------