




AS-Interface flatkabelövergång

FC connector PVC V2A 2m



L 2140

Applikation

Utförande

AS-i

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

26,5...31,6 DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

2

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...70

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

97,4

Material

kapsling Överdel: PUR; kapsling underdel: PA 6.6; skruv: rostfritt stål (1.4305 / 303)

Anmärkning

Anmärkning

flatkabeln ska inte avlutas i splittern.

använd en flatkabeltätning eller krympslang för tätning.

Förpackning

1 antal

E79995




AS-Interface flatkabelövergång

FC connector PVC V2A 2m

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

Anslutning



brun	AS-i +
blå	AS-i -