


E80409



RFID tag

ID-TAG/86 x 54 /04



Elektriska data

Arbetsfrekvens	[MHz]	860...960
Minnesstorlek	[bit]	192
Minnestyp		EEPROM
Chiptyp		Impinj Monza 4QT
Elektronisk produkt kod (EPC)		96-128 Bits; (User: 32-64 Bits)
RFID-standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Max. läscykler		obegränsat
Max. skrivcykler		100000

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-35...50
----------------------	------	----------

Mekaniska data

Vikt	[g]	49,1
Mått	[mm]	54 x 85,6 x 0,76
Material		kapsling: PVC

Anmärkning

Förpackning		10 antal
-------------	--	----------

Ytterligare data

läsavstånd (m)

DTE80x	1,8
DTE90x	1,1
ANT860 / ANT960	4,8
ANT820 / ANT920	1,5