


RFID tag

ID-TAG/51x37x7,5



Applikation

Applikation

RFID-kodning av metalltankar

Elektriska data

Arbetsfrekvens [MHz]

866...928

Minnesstorlek [bit]

512

Minnestyp

EEPROM

Chiptyp

Alien Higgs 3

Tagg identifierare (TID) [Byte]

64

Elektronisk produkt kod (EPC)

96 bit

RFID-standard

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Max. läscykler

obegränsat

Max. skrivcykler

100000

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-40...85

Lagringstemperatur [°C]

-40...250

Kapslingsklass

IP 69K

Mekaniska data

Vikt

[g]

144,5

E80417



RFID tag

ID-TAG/51x37x7,5

Monteringstyp	panel / kontrollskåp
Mått [mm]	51 x 36,3 x 7,5
Material	kapsling: Nylon / PP

Anmärkning

Förpackning	5 antal
-------------	---------

Ytterligare data

läsavstånd (m)

DTE80x	1,1
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	4,8
ANT820 / ANT920	2