


Anslutningskabel hona

ADOGH080MSS0002K08

För 8-polig kontakt så är ledarfärgerna ej standardiserade.
Beakta ledarna på sensor och kontakt i respektive datablad.



Applikation

Speciella egenskaper

skärmad ledning

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

< 30 AC / < 36 DC

Skyddsklass

III

Max. strömbelastning totalt [A]

2

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt [g]

159,8

Mått [mm]

15 x 15 x 43

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Anslutningskabel hona

ADOGH080MSS0002K08

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR, svart, skärmad; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 1...1,5 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten



Anslutning



Färgkodning enligt DIN 47100 Ledarfärger :

BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
WH =	vit
YE =	gul
screen =	Skärm