


E80120



Plug-in nättaggregat

Power Supply 24VDC/1.0A/EU



- 1 Nättaggregat
2 stickkontakt M12



Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Ingångsspänningsområde AC	[V]	90...264
Utgångsspänning DC	[V]	24
Skyddsklass		II
Max. rippel	[mV]	200
Verkningsgrad (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz)	[%]	82,22
Ingångsström (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,8

Utgångar

Total utström	[A]	1
---------------	-----	---

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...40
Kapslingsklass		IP 40; (stickkontakt M12: IP 69K)

Godkännanden / tester

EMC	EN 55022	
	EN 55024	
	EN 61000-3-2	
	EN 61000-3-3	

Mekaniska data

Vikt	[g]	203,5
Material		kapsling: plast svart;

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

E80120




Plug-in nätaggregat

Power Supply 24VDC/1.0A/EU

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m; 2 x 0,5 mm²

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



1	+
3	-