




RFID tag

ID-TAG/D30x20/01

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Driftstemperatur (aktiv)	[°C]	-25...85
--------------------------	------	----------

Elektriska data

Arbetsfrekvens	[MHz]	0,125
Minnesstorlek	[bit]	363
Max. läscykler		obegränsat
Max. skrivcykler		100000

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Lagringstemperatur	[°C]	-25...180

Mekaniska data

Vikt	[g]	23
Mått	[mm]	Ø 30 / L = 20
Material		PU

Anmärkning

Anmärkning	180 °C für max. 30 min Kumulierte Temperaturbeständigkeit ca. 100 h über 150 °C
Förpackning	1 antal