


RFID tag

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05



- 1 ID-tag
2 taggpositioneringsmärke mitten på antennen



Applikation

Applikation	Kodning av lastbärare i industriella transportsystem
Driftstemperatur (aktiv) [°C]	-25...85
Topptemperatur (passiv) [°C]	120; (längd av test: 1 x 100 h)

Elektriska data

Arbetsfrekvens [MHz]	0,125
Minnesstorlek [bit]	2048
Max. läscykler	obegränsat
Max. skrivcykler	100000

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...85
Lagringstemperatur [°C]	-40...90
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

Stöttålighet	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Vibrationstålighet	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz

Mekaniska data

Vikt [g]	10,1
Hölje	taggfixtur för paletter
Mått [mm]	18 x 33 x 16,9
Material	PBT orange; PA svart

E80346



RFID tag

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05

Tillbehör	
Ingående delar	ID-tag:, E80345
Anmärkning	
Anmärkning	Topptemperatur 1 x 100 h
	Lagringstemperatur 1 x 1000 h
	chock 3 Achsen je 1084 Schocks
	vibration 3 Achsen je 8 h
Förpackning	1 antal