




RFID tag

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit



Elektriska data

Arbetsfrekvens	[MHz]	13,56
Minnesstorlek	[bit]	896
Minnestyp		EEPROM
Chiptyp		ICODE SLIX
Antal block		28
Blockstorlek	[Byte]	4
Unikt identifikationsnummer (UID)	[Byte]	8
RFID-standard		ISO 15693
Max. läscykler		obegränsat
Max. skrivcykler		100000

Godkännanden / tester

Radiogodkännande	ISO 15693
------------------	-----------

Mekaniska data

Vikt	[g]	939,8
Monteringstyp		installation på ick metalliska material; (Självhäftande)
Mått	[mm]	50 x 80 x 0,1
Material		PP; självhäftande: HL2

Anmärkning

Förpackning	500 antal
-------------	-----------



RFID tag

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit

Ytterligare data

avläsningsavstånd vid montage icke-metall (mm)

ANT410 / DTI410	22
ANT411 / DTI411	35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	85
ANT513 / DTI513 / DTC510	120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	250