


E80390



RFID antennadapter för utökad räckvidd

ANT-AMP/136x76/M18



Elektriska data

Arbetsfrekvens	[MHz]	13,56
----------------	-------	-------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...60

Mekaniska data

Vikt	[g]	95,5
Material		PVC
Åtdragningsmoment	[Nm]	0,6

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Ytterligare data

Tag E80371 (30 mm)

Antenn	Intervall utan metall		
ANT420 / DTM424 + E80390	30 mm		
ANT421 / DTM425 + E80390	80 mm		

Tag E80384 (50 mm)

Antenn	Intervall utan metall		
ANT420 / DTM424 + E80390	60 mm		
ANT421 / DTM425 + E80390	100 mm		

E80390



RFID antennadapter för utökad räckvidd

ANT-AMP/136x76/M18

Tag E80320 (ISO-kort)

Antenn	Intervall utan metall			
ANT420 / DTM424 + E80390	75 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	150 mm			