


E80391



RFID antennadapter för utökad räckvidd

ANT-AMP/136x76/KQ



Elektriska data

Arbetsfrekvens [MHz] 13,56

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -20...60

Lagringstemperatur [°C] -20...60

Mekaniska data

Vikt [g] 110

Material PVC

Åtdragningsmoment [Nm] 0,5

Anmärkning

Förpackning 1 antal

Ytterligare data

Tag E80371 (30 mm)

Antenn	Intervall utan metall			
ANT515 / ANT516 + E80391	40 mm			

Tag E80384 (50 mm)

Antenn	Intervall utan metall			
ANT515 / ANT516 + E80391	70 mm			

E80391



RFID antennadapter för utökad räckvidd

ANT-AMP/136x76/KQ

Tag E80320 (ISO-kort)

Antenn	Intervall utan metall			
ANT515 / ANT516 + E80391	80 mm			