


E80392



RFID antennadapter för utökat läsavstånd

ANT-AMP/490x40/KQ



Elektriska data

Arbetsfrekvens	[MHz]	13,56
----------------	-------	-------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...60

Mekaniska data

Vikt	[g]	370,5
Material		POM
Åtdragningsmoment	[Nm]	0,5

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Ytterligare data

Tag E80371 (30 mm)

Antenn	Intervall utan metall			
ANT515 / ANT516 + E80392	30 mm			

Tag E80384 (50 mm)

Antenn	Intervall utan metall			
ANT515 / ANT516 + E80392	50 mm			

E80392



RFID antennadapter för utökat läsavstånd

ANT-AMP/490x40/KQ

Tag E80320 (ISO-kort)

Antenn	Intervall utan metall			
ANT515 / ANT516 + E80392	75 mm			