


RFID tag

ID-TAG/139 x 53 x 15/04



Applikation

Applikation

RFID-kodning av metalltankar

Elektriska data

Arbetsfrekvens [MHz]

860...930

Minnesstorlek [bit]

512

Minnestyp

EEPROM

Chiptyp

Impinj Monza 4QT

Tagg identifierare (TID) [Byte]

64

Elektronisk produkt kod (EPC)

96 bit; (expanderbar: 128 bit)

RFID-standard

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Max. läscykler

obegränsat

Max. skrivcykler

100000

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-40...85

Lagringstemperatur [°C]

-40...100

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt [g]

71,6

Mått [mm]

53 x 139,2 x 14,9

Material

kapsling: polykarbonat-ABS

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E80393



RFID tag

ID-TAG/139 x 53 x 15/04

Ytterligare data

läsavstånd (m)

DTE80x	2
DTE90x	1,9
ANT860 / ANT960	5
ANT820 / ANT920	2