


Förvalsräknare

COUNTER/210/LCD



1 Spännbygel



Produktegenskaper

Mått	[mm]	48 x 48 x 107
------	------	---------------

Applikation

Applikation	förvalsräknare med 2 förval
-------------	-----------------------------

Elektriska data

Nominell spänning AC	[V]	90...260
Nominell frekvens AC	[Hz]	50...60
Extrakraft för givare DC	[V]	24; (±15 %, 80 mA)

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 2; Antal reläutgångar: 2
-----------------------	---

Ingångar

Antal kopplingsingångar	2
-------------------------	---

Utgångar

Antal reläutgångar	2
--------------------	---

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-20...65
Lagringstemperatur	[°C]	-25...75
Max. relativ luftfuktighet	[%]	93
Kapslingsklass	IP 65; (frontplacerad)	
Kapslingsklass anslutningsklämmor	IP 00	

Godkännanden / tester

EMC	EN 55011	Klass B
	EN 61000-6-2	(med skärmade styr- och signalledningar)
Stöttållighet	EN 60068-2-27	100 g XYZ
Vibrationstållighet	EN 60068-2-6	10...55 Hz / (1 mm / XYZ)

Mekaniska data

Vikt	[g]	214,5
Mått	[mm]	48 x 48 x 107



Förvalsräknare

COUNTER/210/LCD

Material	PC svart
----------	----------

Displayer / manöverelement

Display	2 x 7-segments LCD-display, grön bakgrundsbelyst 6-segment
Funktionselement	8 Tryckknapp

Elektrisk anslutning

plug-in skruvplintar: 7 x ...2,5 mm²plug-in skruvplintar: 8 x ...1,5 mm²

Anslutning

