



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: DX2001

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available



Applikation		
Applikation		Universell utvärdering och visning av alla fysikaliska storheter; som grundar sig på impulsföljder
Elektriska data		
Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Strömförbrukning	[mA]	200
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...45
Kapslingsklass	IP 44; (frontplacerad)	
Mekaniska data		
Monteringstyp	panel cutout: 91 x 43 mm	
Displayer / manöverelement		
Display		7-segments LED-display, röd 6-segment 15 mm
Elektrisk anslutning		
Anslutning		