



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

No scale drawing available



Applikation

Applikation visar och styr analoga signaler; t.ex. tryckgivare, temperaturgivare eller flödesgivare

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Strömförbrukning	[mA]	200

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...45
Kapslingsklass		IP 44; (frontplacerad)

Mekaniska data

Monteringstyp	panel cutout: 91 x 43 mm
---------------	--------------------------

Displayer / manöverelement

Display	7-segments LED-display, röd 6-segment 15 mm
	4 x LED, röd

Elektrisk anslutning

Anslutning