


Splitbox

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Max. strömbelastning per modul	[A]	4
Max. strömbelastning totalt	[A]	12

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------



Splitbox

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Godkännanden / tester

UL godkännande	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------

Mekaniska data

Vikt [g]	236,5
Mått [mm]	33 x 60 x 118,2
Material	PA
Gjuten-body material	PA
Antal portar i splitboxen	4
Anslutningstyp	M12

Tillbehör


Ingående delar	Skyddskåpor: 2
	etiketter: 4

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - Anslutning

Anslutning: 1 x M23; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm



Anslutning





Splitbox

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 4 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm

