EBC004

Splitbox

ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS



Applikation		
Speciella egenskaper		Silikonfri; guldpläterade stift
Silikonfri		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Max. strömbelastning per modul	[A]	4
Max. strömbelastning totalt	[A]	10
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP

EBC004

Splitbox

ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS

Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur	[°C]		-25...80
Kapslingsklass			IP 67
Godkännanden / tester			
UL godkännande		Enclosure type	Type 1
Mekaniska data			
Vikt	[g]		226
Mått	[mm]		33 x 60 x 118,2
Material			PA
Gjuten-body material			PA
Antal portar i splitboxen			4
Anslutningstyp			M12
Displayer / manöverelement			
Display		Utgångsstatus	8 x LED, gul
		drift	1 x LED, grön
Tillbehör			
Ingående delar			Skyddskåpor: 2
			etiketter: 4
Anmärkning			
Förpackning			1 antal

Elektrisk anslutning - Anslutning

Anslutning: 1 x M23; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm



EBC004

Splitbox

ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS

Anslutning



Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 4 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm