




Splitbox

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)

Max. strömbelastning per modul

[A]

4

Max. strömbelastning totalt

[A]

12

Utgångar

Elektriskt utförande

PNP



Splitbox


ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
UL godkännande	Enclosure type	Type 1
Mekaniska data		
Vikt	[g]	240,5
Mått	[mm]	33 x 60 x 125
Material		PA
Gjuten-body material		PA
Antal portar i splitboxen		6
Anslutningstyp		M12
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	6 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar	Skyddskåpor: 2	
	etiketter: 6	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning - Anslutning		
Anslutning: 1 x M23; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm		

Splitbox

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

Anslutning



Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 6 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm

