




Splitbox

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS



Applikation		
Speciella egenskaper		Silikonfri; guldpläterade stift
Silikonfri		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Max. strömbelastning per modul	[A]	4
Max. strömbelastning totalt	[A]	12
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80



Splitbox

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Godkännanden / tester

UL godkännande	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------

Mekaniska data

Vikt [g]	252,5
Material	PA
Gjuten-body material	PA
Antal portar i splitboxen	6
Anslutningstyp	M12

Tillbehör


Ingående delar	Skyddskåpor: 2
	etiketter: 6

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - Anslutning

Anslutning: 1 x M23; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm



Anslutning

+	19	1 (1...6)	C
-	6	3 (1...6)	C
±	12	5 (1...6)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C
	17	4 (5)	C
	9	2 (5)	C
	2	4 (6)	C
	13	2 (6)	C



Splitbox

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 6 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm

