




Splitbox

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Max. strömbelastning per modul [A]	4
Max. strömbelastning totalt [A]	10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
---------------------------	----------



Splitbox

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Godkännanden / tester

UL godkännande	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------

Mekaniska data

Vikt [g]	303,5
Mått [mm]	33 x 60 x 152
Material	PA
Gjuten-body material	PA
Antal portar i splitboxen	8
Anslutningstyp	M12

Tillbehör


Ingående delar	Skyddskåpor: 2
	etiketter: 8

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - Anslutning

Anslutning: 1 x M23; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm



Anslutning

+	19	1 (1...8)
-	6	3 (1...8)
±	12	5 (1...8)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)
	17	4 (5)
	9	2 (5)
	2	4 (6)
	13	2 (6)
	11	4 (7)
	10	2 (7)
	1	4 (8)
	18	2 (8)



Splitbox

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 8 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm

