




Splitbox

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS



Applikation		
Speciella egenskaper		Silikonfri; guldpläterade stift
Silikonfri		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Max. strömbelastning per modul	[A]	4
Max. strömbelastning totalt	[A]	10
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP



Splitbox


ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
UL godkännande	Enclosure type	Type 1
Mekaniska data		
Vikt	[g]	306
Mått	[mm]	33 x 60 x 152
Material		PA
Gjuten-body material		PA
Antal portar i splitboxen		8
Anslutningstyp		M12
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	16 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar	Skyddskåpor: 2	
	etiketter: 8	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning - Anslutning		
Anslutning: 1 x M23; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm		

Splitbox

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Anslutning





Splitbox

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 8 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm

