


Splitbox

ZDO4H050MSS0005H07



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Skyddsklass	II
Max. strömbelastning per modul [A]	4
Max. strömbelastning totalt [A]	12

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	-5...60
Kapslingsklass	IP 67; IP 68

Godkännanden / tester

UL godkännande	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------

Mekaniska data

Vikt [g]	537
----------	-----



Splitbox

ZDO4H050MSS0005H07

Mått	[mm]	18 x 54 x 82
Material		PA
Gjuten-body material		PA
Antal portar i splitboxen		4
Anslutningstyp		M12
För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Böjningscykler	> 2 Mio.

Tillbehör

Ingående delar	Skyddskåpor: 2
	etiketter: 4

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 4 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm





Splitbox

ZDO4H050MSS0005H07

Anslutning

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
WH =	vit
YE =	gul