




## Splitbox

ZDO4H055MSS0005H07



## Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja

Silikonfri

ja

## Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)

Skyddsklass

II

Max. strömbelastning per modul

[A]

4

Max. strömbelastning totalt

[A]

12

## Utgångar

Elektriskt utförande

PNP

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80

Omgivningstemperatur (rörlig)

[°C]

-5...60

Kapslingsklass

IP 67; IP 68

## Godkännanden / tester

UL godkännande


Enclosure type

Type 1



## Splitbox

ZDO4H055MSS0005H07


| Mekaniska data                                                                                                                    |                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Vikt                                                                                                                              | [g]                                       | 540                     |
| Mått                                                                                                                              | [mm]                                      | 22 x 54 x 82            |
| Material                                                                                                                          |                                           | PA                      |
| Gjuten-body material                                                                                                              |                                           | PA                      |
| Antal portar i splitboxen                                                                                                         |                                           | 4                       |
| Anslutningstyp                                                                                                                    |                                           | M12                     |
| För användning i släpkedja                                                                                                        |                                           | ja                      |
| För användning i släpkedja                                                                                                        | Böjningsradie för flexibla installationer | min. 10x kabeldiametern |
|                                                                                                                                   | Böjningscykler                            | > 2 Mio.                |
| Displayer / manöverelement                                                                                                        |                                           |                         |
| Display                                                                                                                           | Utgångsstatus                             | 4 x LED, gul            |
|                                                                                                                                   | drift                                     | 1 x LED, grön           |
| Tillbehör                                                                                                                         |                                           |                         |
| Ingående delar                                                                                                                    | Skyddskåpor:                              | 2                       |
|                                                                                                                                   | etiketter:                                | 4                       |
| Anmärkning                                                                                                                        |                                           |                         |
| Förpackning                                                                                                                       |                                           | 1 antal                 |
| Elektrisk anslutning                                                                                                              |                                           |                         |
| kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm <sup>2</sup> (55 x Ø 0,15 mm ) |                                           |                         |
| Elektrisk anslutning - spår                                                                                                       |                                           |                         |
| Anslutning: 4 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm                        |                                           |                         |
|                                                |                                           |                         |



## Splitbox

ZDO4H055MSS0005H07

### Anslutning



|         |               |
|---------|---------------|
|         | Ledarfärger : |
| BN =    | brun          |
| BU =    | blå           |
| GN =    | grön          |
| GN/YE = | grön/gul      |
| GY =    | grå           |
| WH =    | vit           |
| YE =    | gul           |