


Splitbox

ZDO4H059MSS0005H11



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Skyddsklass	II
Max. strömbelastning per modul [A]	4
Max. strömbelastning totalt [A]	12

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
----------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	-5...60
Kapslingsklass	IP 67; IP 68


Godkännanden / tester

UL godkännande	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------



Splitbox

ZDO4H059MSS0005H11


Mekaniska data		
Vikt	[g]	631
Mått	[mm]	22 x 54 x 82
Material		PA
Gjuten-body material		PA
Antal portar i splitboxen		4
Anslutningstyp		M12
För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Böjningscykler	> 2 Mio.
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	8 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar	Skyddskåpor:	2
	etiketter:	4
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (55 x Ø 0,15 mm)		
Elektrisk anslutning - spår		
Anslutning: 4 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm		
		



Splitbox

ZDO4H059MSS0005H11

Anslutning



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
WH =	vit
YE =	gul