


## Splitbox

ZDO6H050MSS0005H15



## Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja

Silikonfri

ja

## Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

&lt; 30 DC; (supply class 2 enligt cULus)

Skyddsklass

II

Max. strömbelastning per modul

[A]

4

Max. strömbelastning totalt

[A]

12

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80

Omgivningstemperatur (rörlig)

[°C]

-5...60

Kapslingsklass

IP 67; IP 68

## Godkännanden / tester

UL godkännande


Enclosure type

Type 1



## Splitbox

ZDO6H050MSS0005H15

| Mekaniska data                                                                                               |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Vikt                                                                                                         | [g]                                       | 756                     |
| Mått                                                                                                         | [mm]                                      | 22 x 54 x 100           |
| Material                                                                                                     |                                           | PA                      |
| Gjuten-body material                                                                                         |                                           | PA                      |
| Antal portar i splitboxen                                                                                    |                                           | 6                       |
| Anslutningstyp                                                                                               |                                           | M12                     |
| För användning i släpkedja                                                                                   |                                           | ja                      |
| För användning i släpkedja                                                                                   | Böjningsradie för flexibla installationer | min. 10x kabeldiametern |
|                                                                                                              | Böjningscykler                            | > 2 Mio.                |
|                                                                                                              | Torsion/vridningsvinkel                   | maximal 30 °/m          |
| Tillbehör                                                                                                    |                                           |                         |
| Ingående delar                                                                                               | Skyddskåpor: 2                            |                         |
|                                                                                                              | etiketter: 6                              |                         |
| Anmärkning                                                                                                   |                                           |                         |
| Förpackning                                                                                                  | 1 antal                                   |                         |
| Elektrisk anslutning                                                                                         |                                           |                         |
| kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |                                           |                         |
| Elektrisk anslutning - spår                                                                                  |                                           |                         |
| Anslutning: 6 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm   |                                           |                         |
|                           |                                           |                         |



## Splitbox

ZDO6H050MSS0005H15

### Anslutning

|              |           |   |
|--------------|-----------|---|
| <u>BN</u>    | 1 (1...6) | C |
| <u>BU</u>    | 3 (1...6) | C |
| <u>GN/YE</u> | 5 (1...6) | C |
| <u>GY/PK</u> | 2 (1)     | C |
| <u>RD/BU</u> | 2 (2)     | C |
| <u>WH/GN</u> | 2 (3)     | C |
| <u>BN/GN</u> | 2 (4)     | C |
| <u>WH/YE</u> | 2 (5)     | C |
| <u>YE/BN</u> | 2 (6)     | C |
| <u>WH</u>    | 4 (1)     | C |
| <u>GN</u>    | 4 (2)     | C |
| <u>YE</u>    | 4 (3)     | C |
| <u>GY</u>    | 4 (4)     | C |
| <u>PK</u>    | 4 (5)     | C |
| <u>RD</u>    | 4 (6)     | C |

|      |               |
|------|---------------|
|      | Ledarfärger : |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| GN = | grön          |
| GY = | grå           |
| PK = | rosa          |
| RD = | röd           |
| WH = | vit           |
| YE = | gul           |