


Splitbox

ZDO8H050MSS0005H11



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

< 30 DC; (supply class 2 enligt cULus)

Skyddsklass

II

Max. strömbelastning per modul [A]

4

Max. strömbelastning totalt [A]

12

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-25...80

Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]

-5...60



Splitbox

ZDO8H050MSS0005H11

Kapslingsklass	IP 67; IP 68
----------------	--------------

Godkännanden / tester

UL godkännande	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------

Mekaniska data

Vikt	[g]	683,5
Mått	[mm]	22 x 54 x 127
Material		PA
Gjuten-body material		PA
Antal portar i splitboxen		8
Anslutningstyp		M12
För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Böjningscykler	> 2 Mio.

Tillbehör

Ingående delar	Skyddskåpor: 2
	etiketter: 8

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 8 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm





Splitbox

ZDO8H050MSS0005H11

Anslutning

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

Ledarfärger :

BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
VT =	violett
WH =	vit
YE =	gul