


Splitbox

ZDO8H059MSS0005H11



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)

Skyddsklass

II

Max. strömbelastning per modul [A]

4

Max. strömbelastning totalt [A]

12

Utgångar

Elektriskt utförande

PNP



Splitbox

ZDO8H059MSS0005H11


Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	-5...60
Kapslingsklass		IP 67; IP 68
Godkännanden / tester		
UL godkännande	Enclosure type	Type 1
Mekaniska data		
Vikt	[g]	698,3
Mått	[mm]	22 x 54 x 127
Material		PA
Gjuten-body material		PA
Antal portar i splitboxen		8
Anslutningstyp		M12
För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Böjningsradie vid fast installation	min. 5 x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3 m/s vid 5 m horisontell längsrörelse och max. acceleration av 5 m/s ²
	Torsion/vridningsvinkel	± 30 °/m
	Böjningscykler	> 2 Mio.
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	8 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar	Skyddskåpor:	2
	etiketter:	8
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm ² (95 x Ø 0,1 mm)		
Elektrisk anslutning - spår		
Anslutning: 8 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm		



Splitbox

ZDO8H059MSS0005H11

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GN/YE =	grön/gul
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
VT =	violett
WH =	vit
YE =	gul