




## Splitbox

ZDO4H050MSS0010H11



## Applikation

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
| Silikonfri           | ja                                                                      |

## Elektriska data

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Anslutningsspänning [V]            | < 30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
| Skyddsklass                        | II                                     |
| Max. strömbelastning per modul [A] | 4                                      |
| Max. strömbelastning totalt [A]    | 12                                     |

## Driftförhållanden

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Omgivningstemperatur [°C]          | -25...80     |
| Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -5...60      |
| Kapslingsklass                     | IP 67; IP 68 |

## Mekaniska data

|           |              |
|-----------|--------------|
| Vikt [g]  | 1111         |
| Mått [mm] | 22 x 54 x 82 |
| Material  | PA           |



## Splitbox

ZDO4H050MSS0010H11

|                            |                                           |                         |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Gjuten-body material       | PA                                        |                         |
| Antal portar i splitboxen  | 4                                         |                         |
| Anslutningstyp             | M12                                       |                         |
| För användning i släpkedja | ja                                        |                         |
| För användning i släpkedja | Böjningsradie för flexibla installationer | min. 10x kabeldiametern |
|                            | Böjningscykler                            | > 2 Mio.                |
|                            | Torsion/vridningsvinkel                   | maximal 30 °/m          |

## Tillbehör

|                |                |
|----------------|----------------|
| Ingående delar | Skyddskåpor: 2 |
|                | etiketter: 4   |

## Anmärkning


|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

## Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (55 x Ø 0,15 mm )

## Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 4 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm





## Splitbox

ZDO4H050MSS0010H11

## Anslutning

|              |           |   |
|--------------|-----------|---|
| <u>BN</u>    | 1 (1...4) | C |
| <u>BU</u>    | 3 (1...4) | C |
| <u>GN/YE</u> | 5 (1...4) | C |
| <u>GY/PK</u> | 2 (1)     | C |
| <u>RD/BU</u> | 2 (2)     | C |
| <u>WH/GN</u> | 2 (3)     | C |
| <u>BN/GN</u> | 2 (4)     | C |
| <u>WH</u>    | 4 (1)     | C |
| <u>GN</u>    | 4 (2)     | C |
| <u>YE</u>    | 4 (3)     | C |
| <u>GY</u>    | 4 (4)     | C |

|      |               |
|------|---------------|
|      | Ledarfärger : |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| GN = | grön          |
| GY = | grå           |
| PK = | rosa          |
| RD = | röd           |
| WH = | vit           |
| YE = | gul           |