

Splitbox

ZDO6H050MSS0010H09



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

< 30 DC; (supply class 2 enligt cULus)

Skyddsklass

II

Max. strömbelastning per modul [A]

4

Max. strömbelastning totalt [A]

12

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-25...80

Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]

-5...60


Kapslingsklass

IP 67; IP 68



Splitbox

ZDO6H050MSS0010H09

Mekaniska data		
Vikt	[g]	1036
Mått	[mm]	22 x 54 x 100
Material		PA
Gjuten-body material		PA
Antal portar i splitboxen		6
Anslutningstyp		M12
För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Böjningscykler	> 2 Mio.
Tillbehör		
Ingående delar	Skyddskåpor: 2	
	etiketter: 6	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm ² (55 x Ø 0,15 mm)		
Elektrisk anslutning - spår		
Anslutning: 6 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm		
		



Splitbox

ZDO6H050MSS0010H09

Anslutning

BN	1 (1...6)	C
BU	3 (1...6)	C
GN/YE	5 (1...6)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C
PK	4 (5)	C
RD	4 (6)	C

	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
WH =	vit
YE =	gul