


Splitbox

ZDO6H05DMSS0010H15



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)

Skyddsklass

II

Max. strömbelastning per modul [A]

4

Max. strömbelastning totalt [A]

12

Utgångar

Elektriskt utförande

PNP

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-25...80

Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]

-5...60



Splitbox

ZDO6H05DMSS0010H15

Kapslingsklass	IP 67; IP 68
----------------	--------------

Mekaniska data

Vikt	[g]	1340
Mått	[mm]	22 x 54 x 100
Material		PA
Gjuten-body material		PA
Antal portar i splitboxen		6
Anslutningstyp		M12
För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Böjningscykler	> 2 Mio.

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	12 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Tillbehör

Ingående delar	Skyddskåpor: 2
	etiketter: 6

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 6 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm



Splitbox

ZDO6H05DMSS0010H15

Anslutning



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
WH =	vit
YE =	gul