


Splitbox

ZDO8H05HMSS0010H19



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Skyddsklass		II
Max. strömbelastning per modul	[A]	4
Max. strömbelastning totalt	[A]	12

Utgångar


Elektriskt utförande	PNP
----------------------	-----



Splitbox

ZDO8H05HMSS0010H19


Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	-5...60
Kapslingsklass		IP 67; IP 68
Mekaniska data		
Vikt	[g]	1191,6
Mått	[mm]	22 x 54 x 127
Material		PA
Gjuten-body material		PA
Antal portar i splitboxen		8
Anslutningstyp		M12
För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Böjningscykler	> 2 Mio.
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	16 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar	Skyddskåpor:	2
	etiketter:	8
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)		
Elektrisk anslutning - spår		
Anslutning: 8 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm		



Splitbox

ZDO8H05HMSS0010H19

Anslutning



Ledarfärger :

BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
VT =	violett
WH =	vit
YE =	gul

EBC036

Splitbox

ZDO8H05HMSS0010H19

