


## Splitbox

ZDO6H057MSS00,5H09



## Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja

Silikonfri

ja

## Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)

Skyddsklass

II

Max. strömbelastning per modul

[A]

4

Max. strömbelastning totalt

[A]

12

## Utgångar

Elektriskt utförande

PNP

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80

Omgivningstemperatur  
(rörlig)

[°C]

-5...60



## Splitbox

ZDO6H057MSS00,5H09

|                |              |
|----------------|--------------|
| Kapslingsklass | IP 67; IP 68 |
|----------------|--------------|

## Mekaniska data

|                            |                                           |                         |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Vikt                       | [g]                                       | 212,7                   |
| Mått                       | [mm]                                      | 22 x 54 x 100           |
| Material                   |                                           | PA                      |
| Gjuten-body material       |                                           | PA                      |
| Antal portar i splitboxen  |                                           | 6                       |
| Anslutningstyp             |                                           | M12                     |
| För användning i släpkedja |                                           | ja                      |
| För användning i släpkedja | Böjningsradie för flexibla installationer | min. 10x kabeldiametern |
|                            | Böjningscykler                            | > 2 Mio.                |

## Displayer / manöverelement

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| Display | Utgångsstatus | 6 x LED, gul  |
|         | drift         | 1 x LED, grön |

## Tillbehör

|                |                |
|----------------|----------------|
| Ingående delar | Skyddskåpor: 2 |
|                | etiketter: 6   |

## Anmärkning


|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

## Elektrisk anslutning

kabel: 0,5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm<sup>2</sup> (55 x Ø 0,15 mm )

## Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 6 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm





## Splitbox

ZDO6H057MSS00,5H09

### Anslutning



|         |               |
|---------|---------------|
|         | Ledarfärger : |
| BN =    | brun          |
| BU =    | blå           |
| GN =    | grön          |
| GN/YE = | grön/gul      |
| GY =    | grå           |
| PK =    | rosa          |
| RD =    | röd           |
| WH =    | vit           |
| YE =    | gul           |