

Splitbox

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 30 AC/DC; (supply class 2 enligt cULus)

Skyddsklass

II

Max. strömbelastning per modul

[A]

4

Max. strömbelastning totalt

[A]

12

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80

Omgivningstemperatur (rörlig)

[°C]

-5...60

Kapslingsklass

IP 67; IP 68

Godkännanden / tester

UL godkännande

Enclosure type

Type 1




Splitbox

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

Mekaniska data		
Vikt	[g]	1470,5
Mått	[mm]	22 x 54 x 100
Material		PA
Gjuten-body material		PA
Antal portar i splitboxen		6
Anslutningstyp		M12
För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Böjningscykler	> 2 Mio.
Tillbehör		
Ingående delar	Skyddskåpor: 2	
	etiketter: 6	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning - hankontakt		

Anslutning: 1 x M23, vinklad; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm





Splitbox

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Anslutning

+	19	1 (1...6)	C
-	6	3 (1...6)	C
⊥	12	5 (1...6)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C
	17	4 (5)	C
	9	2 (5)	C
	2	4 (6)	C
	13	2 (6)	C

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 6 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm

