




Splitbox

ZDO6H050MSS0010E15



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Max. strömbelastning per modul	[A]	4; (per stift: 2; per grupp: 8)
Max. strömbelastning totalt	[A]	12

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...40
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	-5...60



Splitbox

ZDO6H050MSS0010E15

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Godkännanden / tester

UL godkännande	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------

Mekaniska data

Vikt	[g]	880
Mått	[mm]	22 x 60 x 125
Material		PA
Gjuten-body material		PA
Antal portar i splitboxen		6
Anslutningstyp		M12

Tillbehör

Ingående delar	etiketter: 6
----------------	--------------

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PVC, svart, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm²

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 6 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm






Splitbox

ZDO6H050MSS0010E15

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN/YE =	grön/gul
WH =	vit