




Splitbox

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS



Applikation		
Speciella egenskaper		guldpläterade stift
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	15...30 DC
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning per modul	[A]	1
Max. strömbelastning totalt	[A]	1
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	-5...60
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	86,8
Mått	[mm]	17 x 30 x 85,4



Splitbox

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Material	PBT-GF20; Mässing förnicklad
Gjuten-body material	PBT-GF 20 / mässing, förnicklad
Antal portar i splitboxen	4
Anslutningstyp	M8

Displayer / manöverelement


Display	Utgångsstatus	4 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - Anslutning

Anslutning: 1 x M12; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm



Anslutning





Splitbox

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 4 x M8; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT-GF 20 / mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,8...1,5 Nm

